


# Djupdelningsstänger för golvskåp, VBD



Djupindelningsskenan ökar de monteringsmöjligheter som finns i skåpet och delar upp det i två användbara utrymmen.

## DESIGN

Beskrivning: Monteras i mitten av ett 1 200 mm eller 1 600 mm brett skåp (topp och botten) och ger standardmontagemöjligheter i två sektioner med en bredd på 600 mm eller 800 mm. Möjliggör separat montering av tillbehör som CAB, CBU, CLPK, CLPF o.s.v. på valfri skåpsida. Tillbehör blir då justerbar i djupled i steg om 25 mm. Monteras med VBK1200 (VB+VBD) alt. VBK04 (endast VBD).

Material: 1.75 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 2 st. skenor (exklusive monteringsmaterial VBK).

Erforderliga tillbehör: Lägg till VBK för montage. Lägg till VB för fullständiga montagemöjligheter.

**Tjocklek:** 1.75mm  
**Material:** Stål  
**Yta:** Zinkpläterad

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Höjd | Bredd | Djup | Skåpmaterial |
|---------------|------|-------|------|--------------|
| VBD400        | 24mm | 400mm | 90mm | Stålplåt     |
| VBD600        | 24mm | 600mm | 90mm | Stålplåt     |
| VBD800        | 24mm | 800mm | 90mm | Stålplåt     |
| VBD500        | 24mm | 500mm | 90mm | Stålplåt     |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**