


Djupdelningsstänger för golvskåp, VBD



Djupindelningsskenan ökar de monteringsmöjligheter som finns i skåpet och delar upp det i två användbara utrymmen.

DESIGN

Beskrivning: Monteras i mitten av ett 1 200 mm eller 1 600 mm brett skåp (topp och botten) och ger standardmontagemöjligheter i två sektioner med en bredd på 600 mm eller 800 mm. Möjliggör separat montering av tillbehör som CAB, CBU, CLPK, CLPF o.s.v. på valfri skåpsida. Tillbehör blir då justerbar i djupled i steg om 25 mm. Monteras med VBK1200 (VB+VBD) alt. VBK04 (endast VBD).

Material: 1.75 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 2 st. skenor (exklusive monteringsmaterial VBK).

Erforderliga tillbehör: Lägg till VBK för montage. Lägg till VB för fullständiga montagemöjligheter.

Material: Stål
Yta: Zinkpläterad
Tjocklek: 1.75mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial
VBD500	2504612	24mm	500mm	90mm	Stålplåt
VBD400	2504611	24mm	400mm	90mm	Stålplåt
VBD600	2504613	24mm	600mm	90mm	Stålplåt
VBD800	2504614	24mm	800mm	90mm	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.