

Horisontella dörrprofiler, DHP



Montageprofiler används när du vill fästa tillbehör på dörramen för enkel och säker montering av bland annat kablar och kanaler.

DESIGN

Beskrivning: Horisontala profiler med 25 mm håldelning med 4.5 mm och 6.5 mm hål för montage av utrustning.

Material: 1.5 mm galvaniserat stål.

Leveransförpackning: 5 st inklusive monteringsmaterial.

Erforderliga tillbehör: De passar direkt på MMDP-dörrmonteringsprofilerna. De kan också monteras vertikalt på två horisontella profiler. För dörrar med espagnolettlåsningssystem måste profilerna klippas vid markeringarna.

Material: Stålblåt
Yta: Galvaniserad
Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Antal i förpackningen
DHP050	2502691	25mm	448mm	12mm	Väggsåp	5
DHP060	2502692	25mm	548mm	12mm	Väggsåp	5
DHP030	2502689	25mm	248mm	12mm	Väggsåp	5
DHP040	2502690	25mm	348mm	12mm	Väggsåp	5
DHP080	2502693	25mm	748mm	12mm	Väggsåp	5

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.