

Dörrmonteringsprofiler, MMDP



Montageprofilerna skyddar skåpdörren från att böjas och gör det lätt att montera elektriska komponenter och andra tillbehör.

DESIGN

Beskrivning: För att förstärka dörren, monteras i befintliga bultar på dörrens insida. 10 mm hålbild. Dessa dörrprofiler kan inte användas med skåp i AFS-serien.

Material: 1.2 mm galvaniserad stålplåt.

Dimensioner: 15x14 mm.

Leveransförpackning: 1 par med monteringsmaterial.

Kommentar: Väggsmonterade skåp i stål med höjden 600 mm och högre har MMDP-dörrprofiler. Profiler måste beställas som tillbehör för väggmonterade skåp i rostfritt stål.

Tjocklek: 1.2mm
Yta: Galvaniserad
Material: Stålplåt

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
MMDP050	438mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP120	1138mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP040	338mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP140	1338mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP060	538mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP070	638mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP080	738mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP100	938mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE