


Dörrbrytare, DSW



Med dörrbrytaren kan du slå på eller av lampor och andra elektriska apparater när skåpdörren öppnas utan manuell manövrering.

BRANSCHSTANDARDER

CE
cCSAus
CCC

DESIGN

Godkännanden: CE, cCSAus.

Brytkapacitet: 3 A/240 V.

Leveransförpackning: 1 styck med monteringsstillbehör.

Beskrivning: För aktivering av elutrustning (t.ex. belysning, signaler eller alarm). Kan monteras efter att skåpet har installerats så att dörröppningen hålls fri. Fästs i hål på insidan av skåpramen på golvskåp. Kabelgenomföring M20.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Nominell spänning	Max. ström	Produktfamilj
DSW01	52mm	40mm	63mm	240V	3A	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.