

Dörrbrytare väggmonterade skåp, ADSW

Med dörrbrytaren kan du slå på eller av lampor och andra elektriska apparater när skåpdörren öppnas utan manuell manövrering.



DESIGN

Beskrivning: För aktivering av elutrustning (t.ex. belysning, signaler eller alarm). För väggmonterade skåp. Kabelgenomföring M20. För montering av skåp i rostfritt stål krävs bearbetning.

Brytkapacitet: 3 A / 240 V.

Godkännanden: CE, EAC, cULus-listat.

Leveransförpackning: 1 styck med monteringstillbehör.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Nominell spänning	Max. ström	Produktfamilj
ADSW01	30mm	31mm	62mm	240V	3A	Väggskåp, IEC, generella tillbehör

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.