


Dubbeldörr, MAD



Skåpen i väggskåpssortimentet MAD i stålplåt med dubbeldörr lämpar sig för trånga utrymmen där en enkeldörr som öppnas skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpet. Samtidigt ökar dörrarnas belastningskapacitet när den fördelas över två dörrar. Skyddsgraden IP 55 skyddar komponenterna inuti skåpet och gör att den lämpar sig för många olika användningsområden .

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

DESIGN

Material: Skåpstomme: 1.5 mm stålplåt. Täckfläns: 1.4 mm stålplåt. Dörr: 2 mm stålplåt. Montageplåt: 2 mm galvaniserad stålplåt, 2.5 mm MAD1001030R5 och senare.

Kapsling: Kantbockad och helsvetsad. Fästhålen i ryggen är Ø 8.5 mm och utpressade 2 mm för fritt luftflöde bakom skåpet.

Dörr: Utanpåliggande med 130° öppningsvinkel. Dolda demonterbara gångjärn med gångjärnspinne. M6 svetsbultar i kapslingen för montage av dörrprofiler MMDP. Två avtagbara monteringsprofiler på höger dörr och två på vänster dörr. Dörrpackning av strängsprutad, skarvlös polyuretanlist.

Lås: Designat lås DIN 3 mm, med dubbelt fingergrepp, 90° nyckelvridning. 3-punkts spanjolettlås. Andra insatser som tillbehör.

Montageplåt: Plåten har markering med steg av 10 mm för enkel horisontell positionering av komponenter. På montageplåtens topp och botten finns hål för enkel kabelfixering. Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. Alla sidor från 800 mm är förstyvade genom kantbockning. Med tillbehör AMG är monteringsplåten steglöst ställbar i djupled.

Flänsöppning: Placerad långt bak i skåpet för att enkel kabeldragning till montageplåt.

Kapslingsklass: IP55 | TYP 12 | IK 10 För installation utomhus rekommenderas användning av regntak, ARF, 100 % polyesterlack och korrosionsskyddsgrundfärg. Korrosionsbeständighet måste beaktas vid användning utom- och inomhus.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Leverans: Skåp med dörrar och monteringsplåt (ingår inte för artikelnummer som slutar med PER5). Två dörrmonteringsprofiler på varje dörr. Täckfläns/täckflänsar med packning/packningar, tvådelat 3 mm-metallås, nyckel och monteringsstillbehör. Jordningsanslutningar.


Stomtjocklek: 1.5mm
Dörrtjocklek: 2mm
Färg: Ljusgrå
Material: Stålblåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek	Max. monteringsdjup
MAD1401030R5	1400mm	1000mm	300mm	Ja	1370 x 950mm	282mm
MAD0801230PER5	800mm	1200mm	300mm	Nej		
MAD1201230R5	1200mm	1200mm	300mm	Ja	1170 x 1150mm	282mm
MAD1201030PER5	1200mm	1000mm	300mm	Nej		
MAD1401030PER5	1400mm	1000mm	300mm	Nej		
MAD1201030R5	1200mm	1000mm	300mm	Ja	1170 x 950mm	282mm
MAD0608030PER5	600mm	800mm	300mm	Nej		
MAD0801230R5	800mm	1200mm	300mm	Ja	770 x 1150mm	282mm
MAD1001030PER5	1000mm	1000mm	300mm	Nej		
MAD0608030R5	600mm	800mm	300mm	Ja	570 x 750mm	282mm
MAD1001030R5	1000mm	1000mm	300mm	Ja	970 x 950mm	282mm
MAD1201230PER5	1200mm	1200mm	300mm	Nej		

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

* 3-punkts spanjolettlås.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE