

Dubbeldörr i rostfritt stål, ADR



Skåpen i väggskåpssortimentet ADR i rostfritt stål med dubbeldörr lämpar sig för installation i trånga utrymmen där en enkeldörr som öppnas skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpet. Samtidigt ökar dörrarnas belastningskapacitet när den fördelas över två dörrar. Skyddsgraden IP 55 skyddar komponenterna inuti skåpet och gör att den lämpar sig för livsmedels- och läkemedelsindustrin, liksom nästan alla andra miljöer, beroende på grad .

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

DESIGN

Material: AISI 304L/AISI 316L granulerat rostfritt stål. Skåpstomme: 1.5 mm. Dörr: 2 mm. Montageplåt: 2.5 mm galvaniserad stålplåt.

Kapsling: Bockad och sömsvetsad. För en enkel installation är alla hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.

Dörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130° öppning. Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Tätning garanteras av en injicerad polyuretanpackning eller en injicerad silikonpackning. Svetsade M6-bultar på insidan för montering av MMDP-dörrprofiler (tillval).

Lås: 3-punkts spanjolettlås med kromat lås DIN 3 mm. Låset är vibrationssäkert med 90° nyckelvridning. Lås i rostfritt stål och andra insatser som tillbehör.

Montageplåt: Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. I skåpstorlek över 800 mm är montageplåten förstyvad med bockade kanter. Med tillbehör AMG är montageplåten steglöst ställbar i djupled.

Kabelgenomföring: Inga flänsöppningar som standard, detta för att maximera förslutningen och renligheten.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Leverans: Montageplåt, komplett med montage- och jordningskit. Förpackad i återvinningsbart emballage.

Tilläggsinformation: Använd klimat-, ventilationutrustning samt regntak i krävande- och utomhusmiljöer. Vänligen se avsnitt Allmänna tillbehör samt Teknisk information.

Stomtjocklek: 1.5mm
Dörrtjocklek: 2mm
Yta: Borstad


SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material	Max. monteringsdjup
ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	282mm
ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Silikon	Rostfritt stål 316	382mm
ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Silikon	Rostfritt stål 316	282mm
ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Silikon	Rostfritt stål 316	282mm
ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	282mm
ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	382mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

* 3-punkts spanjolettlås.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE