


Dubbelt skyddskabelgenomföring för väggmonterade skåp, CED



Gummikabelflänsen är lätt att montera, och kablar och rör kan lätt dras igenom utan verktyg så att skåpets skyddsgrad bibehålls.

DESIGN

Beskrivning: Kabelgenomföring i gummi, av membrantyp. Verktyglös "klick-in" montage. Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning tills dess kabel eller rör punkterat membranet. Monteras lämpligen i 0.5-2 mm (M12), 1-4 mm (övriga).

Material: EPDM. Halogenfri.

Temperaturlåghet: -40°C till +110°C.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


Material: EPDM
Yta: Jämn
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Höjd 1 (H1)	Diameter
CED12	2502466	20mm	20mm	12.8mm	5.6mm	20mm
CED16	2502467	21mm	21mm	17.7mm	11mm	21mm

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Höjd 1 (H1)	Diameter
CED20	2502468	25.5mm	25.5mm	20mm	13.4mm	25.5mm
CED25	2502469	30.5mm	30.5mm	21.3mm	15.3mm	30.5mm
CED32	2502470	38.5mm	38.5mm	24.6mm	18.6mm	38.5mm
CED40	2502471	48.5mm	48.5mm	29.5mm	21.7mm	48.5mm
CED50	2502472	60.5mm	60.5mm	34.8mm	25mm	60.5mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

