

Ritbord, DDK



Ritningshyllan ger en stabil yta och kan användas som ett tillfälligt skrivbord, för dokument, datorn eller mätinstrument. Hyllan är fällbar i linje med ramen och vinkeln kan justeras.

DESIGN

Beskrivning: Monteras direkt i dörrens monterageram, ger möjlighet att placera dokument, mätutrustning m.m. i skåpdörren. Hyllan kan enkelt fällas in och låsas inuti monterageramen i dörren. Kan låsas i 55°, 70° och 90°. DDK800R5 kan även monteras på en 1000 mm bredd dörr med hjälp av DCP1002.

Material: 1.35 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.

Tjocklek: 1.35mm
Färg: Ljusgrå
Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
DDK800R5	342mm	687mm	365mm	Fristående	Stålplåt
DDK600R5	342mm	487mm	365mm	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.