


EL LED-belysning



LED-belysning speciellt utformad för nVent HOFFMANs skåp. Verktygsfri montering minskar monterings tiden. Enkel genomgående kabeldragning baserat på ett plug-and-play-system. 24 V (DC)-modell .

DESIGN

Beskrivning: LED-skåpbelysning speciellt utformad för nVent HOFFMANs skåp. Snabb och verktygsfri montering tack vare ett spärrhakssystem som passar hålmönstret på 25 mm på nVent HOFFMANs skåp. Kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Anslutning: Inmatning, trepolig. Genomgående kabeldragning, trepolig.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

Färgtemperatur:	4000K
Drifttemperatur:	-20 to 55°C
Färg:	Svart
Lamptyp:	Lysdiod
Belysningsfärg:	Neutralt vitt
Material:	Plast
Yta:	Jämn

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Uttagstyp	Uteffekt för belysning	Effekt
EL1200M	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS-BF	76mm	364mm	48mm	Typ E	1200lm	12W
EL1200MS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Typ F	1200lm	12W
EL1200DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Typ F	1200lm	12W
EL1200MS-CH	76mm	364mm	48mm	Typ J	1200lm	12W
EL900DS-BF	76mm	364mm	48mm	Typ E	900lm	9W
EL900DS-CH	76mm	364mm	48mm	Typ J	900lm	9W
EL1200M24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS-GB	76mm	364mm	48mm	Typ G	1200lm	12W
EL1200DS-BF	76mm	364mm	48mm	Typ E	1200lm	12W

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Uttagstyp	Uteffekt för belysning	Effekt
EL900DS-US	76mm	364mm	48mm	Typ B	900lm	9W
EL1200MS-US	76mm	364mm	48mm	Typ B	1200lm	12W
EL1200DS-GB	76mm	364mm	48mm	Typ G	1200lm	12W
EL1200DS-CH	76mm	364mm	48mm	Typ J	1200lm	12W
EL1200D24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL900DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Typ F	900lm	9W
EL900D	76mm	314mm	48mm	NA	900lm	9W
EL1200DS-US	76mm	364mm	48mm	Typ B	1200lm	12W
EL900DS-GB	76mm	364mm	48mm	Typ G	900lm	9W

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE