


Främre/bakre bottenramar för golvstående skåp, PCU



Ramen skapar extra utrymme längst ner och kan avskärmas från skåpet. Den har ett universellt hålmönster för smidig montering av tillbehör.

DESIGN

Beskrivning: För kabelingång och kabeldragning eller vid installation av kraftfördelningssystem. Monteras på skåpets undersida med fyra M12 skruvar (inkluderade). Standardhöjd 300 mm (200 mm på förfrågan). Kan kompletteras med CLPK i botten (CLPF endast front till rygg).

Material: Ram: 1,75 mm stålplåt. Paneler: 1,35 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 41 | TYPE 1.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med gavelplåtar PCUP.

Leveransförpackning: 1 st med front- och ryggpanel, inklusive monteringsmaterial.

Färg: Ljusgrå
Yta: Pläterat
Färgkod: RAL 7035
Material: Stål

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial
PCU2066R5	200mm	599mm	600mm	Rostfritt stål

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial
PCU2108R5	200mm	999mm	800mm	Rostfritt stål
PCU2106R5	200mm	999mm	600mm	Rostfritt stål
PCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Rostfritt stål
PCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Rostfritt stål
PCU2126R5	200mm	1199mm	600mm	Rostfritt stål
PCU2068R5	200mm	599mm	800mm	Rostfritt stål
PCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Rostfritt stål
PCU2128R5	200mm	1199mm	800mm	Rostfritt stål
PCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Rostfritt stål
PCU3046R5	300mm	400mm	600mm	Rostfritt stål
PCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Rostfritt stål
PCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Rostfritt stål
PCU3128R5	300mm	1199mm	800mm	Rostfritt stål
PCU3068R5	300mm	599mm	800mm	Rostfritt stål
PCU3106R5	300mm	999mm	600mm	Rostfritt stål
PCU3126R5	300mm	1199mm	600mm	Rostfritt stål
PCU3066R5	300mm	599mm	600mm	Rostfritt stål
PCU3108R5	300mm	999mm	800mm	Rostfritt stål
PCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Rostfritt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE