


Främre/bakre bottenramar för golvstående skåp, PCU



Ramen skapar extra utrymme längst ner och kan avskärmas från skåpet. Den har ett universellt hålmönster för smidig montering av tillbehör.

DESIGN

Beskrivning: För kabelingång och kabeldragning eller vid installation av kraftfördelningssystem. Monteras på skåpets undersida med fyra M12 skruvar (inkluderade). Standardhöjd 300 mm (200 mm på förfrågan). Kan kompletteras med CLPK i botten (CLPF endast front till rygg).

Material: Ram: 1,75 mm stålplåt. Paneler: 1,35 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 41 | TYPE 1.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med gavelplåtar PCUP.

Leveransförpackning: 1 st med front- och ryggpanel, inklusive monteringsmaterial.

Material: Stål
Yta: Pläterat
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial
PCU3046R5	2505059	300mm	400mm	600mm	Rostfritt stål

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial
PCU3048R5	2505060	300mm	400mm	800mm	Rostfritt stål
PCU3066R5	2505061	300mm	599mm	600mm	Rostfritt stål
PCU3068R5	2505062	300mm	599mm	800mm	Rostfritt stål
PCU3086R5	2505063	300mm	800mm	600mm	Rostfritt stål
PCU3088R5	2505064	300mm	800mm	800mm	Rostfritt stål
PCU3106R5	2505055	300mm	999mm	600mm	Rostfritt stål
PCU3108R5	2505056	300mm	999mm	800mm	Rostfritt stål
PCU3126R5	2505057	300mm	1199mm	600mm	Rostfritt stål
PCU3128R5	2505058	300mm	1199mm	800mm	Rostfritt stål
PCU2046R5	2504978	200mm	400mm	600mm	Rostfritt stål
PCU2048R5	2504979	200mm	400mm	800mm	Rostfritt stål
PCU2066R5	2504980	200mm	599mm	600mm	Rostfritt stål
PCU2068R5	2504981	200mm	599mm	800mm	Rostfritt stål
PCU2086R5	2504982	200mm	800mm	600mm	Rostfritt stål
PCU2088R5	2504983	200mm	800mm	800mm	Rostfritt stål
PCU2106R5	2504974	200mm	999mm	600mm	Rostfritt stål
PCU2108R5	2504975	200mm	999mm	800mm	Rostfritt stål
PCU2126R5	2504976	200mm	1199mm	600mm	Rostfritt stål
PCU2128R5	2504977	200mm	1199mm	800mm	Rostfritt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

