

Främre/bakre sockel, PFS

Sockeln i rostfritt stål bidrar till kabeldragning utan några begränsningar. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar.



DESIGN

Beskrivning: För kabelgenomföring utan begränsningar och i enlighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbara plåtar. Tillverkad i höjderna 100 mm och 200 mm. Den 200 mm höga sockeln består av två ryggplåtar för enklare kabeldragning samt en frontplåt. Dubbelbockade för ökad hållfasthet. Gavelplåtar PSS beställs separat.

Material: Rostfri plåt AISI 304 / AISI 316L kval. Hörn: 2 mm, plåtar: 1.5 mm.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 1 sats med 4 st hörn inklusive front- och ryggplåt/ar samt monteringsmaterial för gavelplåtar PSS.

Erforderliga tillbehör: Lägg till sidopanelerna PSS för en komplett sockel.

Tjocklek: 1.5mm
Yta: Borstad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Material	Skåpmaterial
PFS1100	100mm	1000mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålplåt
PFS1100-316	100mm	1000mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt
PFS2120	200mm	1200mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålplåt
PFS2060	200mm	600mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålplåt
PFS1060	100mm	600mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålplåt
PFS2080-316	200mm	800mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt
PFS2100-316	200mm	1000mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt
PFS1080-316	100mm	800mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt
PFS1120-316	100mm	1200mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt
PFS1120	100mm	1200mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålplåt

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Material	Skåpmaterial
PFS1080	100mm	800mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålblåt
PFS2080	200mm	800mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålblåt
PFS1060-316	100mm	600mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålblåt
PFS2100	200mm	1000mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålblåt
PFS2120-316	200mm	1200mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålblåt
PFS2060-316	200mm	600mm	60mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålblåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 800 mm breda socklar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE