

Förskruvningsplatta med knockouts, AFK



Det antal hål som krävs för kabeldragningar kan lätt knackas ut ur ståltäckflänsen så att de kablar som behövs kan dras.

DESIGN

Beskrivning: Fläns med "knock-outs". För hålkonfiguration, se tabell.

Material: 1.4 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 st.

Tjocklek: 1.4mm
Färg: Ljusgrå
Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Knockout-mönster	Typ av flänsplatta	Öppningsbredd för flänsplatta
AFK21R5	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2	310mm
AFK31R5	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3	410mm
AFK11SR5	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S.	210mm
AFK42R5	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4	510mm
AFK41R5	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4	510mm
AFK21SR5	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S.	310mm
AFK31SR5	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S.	410mm

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Knockout-mönster	Typ avflänsplatta	Öppningsbredd förflänsplatta
AFK11R5	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1	210mm
AFK12R5	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1	210mm
AFK22R5	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2	310mm
AFK32R5	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3	410mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE