

Förskruvningsplatta med knockouts, AFK



Det antal hål som krävs för kabeldragningar kan lätt knackas ut ur ståltäckflänsen så att de kablar som behövs kan dras.

DESIGN

Beskrivning: Fläns med "knock-outs". För hålkonfiguration, se tabell.

Material: 1.4 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 st.

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035
Tjocklek: 1.4mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Knockout-mönster	Typ av flänsplatta
AFK11R5	2516537	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1
AFK11SR5	2516538	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S.
AFK12R5	2516539	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1
AFK21R5	2516540	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2
AFK21SR5	2516541	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S.
AFK22R5	2516542	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2
AFK31R5	2516543	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3
AFK31SR5	2516544	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S.
AFK32R5	2516545	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3
AFK41R5	2516546	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4
AFK42R5	2516547	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.