

# Glasdörrar, DNG



Elektriska komponenter kan visas när dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.

## DESIGN

Beskrivning: Glasdörr med monterat klart säkerhetsglas för att se insidan av skåpet. Utrustad med dubbelbit 3 mm låssystem och dörrkarm. Tillåter alla alternativ i låsprogrammet. Kompatibel med kombinerbara och kompakta skåp.

Material: Dörr: 2 mm stålplåt. Glasyta: 4 mm säkerhetsglas.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Leveransförpackning: 1 st.

Erforderliga tillbehör: Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNMK01.

**Tjocklek:** 2mm  
**Färg:** Ljusgrå  
**Material:** Stålplåt  
**Yta:** Pulverlackerad  
**Färgkod:** RAL 7035

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Artikelnummer | Höjd   | Bredd | Djup | Fönsterstorlek | Produktfamilj |
|---------------|---------------|--------|-------|------|----------------|---------------|
| DNG1606R5     |               | 1582mm | 593mm | 17mm | 1376 x 415mm   | Fristående    |
| DNG1806R5     |               | 1782mm | 593mm | 17mm | 1576 x 415mm   | Fristående    |
| DNG1208R5     | DNG1208R5     | 1182mm | 793mm | 17mm | 976 x 615mm    | Fristående    |
| DNG2006R5     |               | 1982mm | 593mm | 17mm | 1776 x 415mm   | Fristående    |
| DNG1408R5     |               | 1382mm | 793mm | 17mm | 1176 x 615mm   | Fristående    |

| Katalognummer | Artikelnummer | Höjd   | Bredd | Djup | Fönsterstorlek | Produktfamilj |
|---------------|---------------|--------|-------|------|----------------|---------------|
| DNG1206R5     | DNG1206R5     | 1182mm | 593mm | 17mm | 976 x 415mm    | Fristående    |
| DNG2206R5     |               | 2182mm | 593mm | 17mm | 1976 x 415mm   | Fristående    |
| DNG1808R5     |               | 1782mm | 793mm | 17mm | 1576 x 615mm   | Fristående    |
| DNG1608R5     |               | 1582mm | 793mm | 17mm | 1376 x 615mm   | Fristående    |
| DNG2010R5     |               | 1982mm | 992mm | 17mm |                | Fristående    |
| DNG2008R5     |               | 1982mm | 793mm | 17mm | 1776 x 615mm   | Fristående    |
| DNG1406R5     |               | 1382mm | 593mm | 17mm | 1176 x 415mm   | Fristående    |
| DNG2208R5     |               | 2182mm | 793mm | 17mm | 1976 x 615mm   | Fristående    |
| DNG1106R5     | DNG1106R5     | 1082mm | 593mm | 17mm | 876 x 415mm    | Fristående    |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**