

Glasdörrar, DNG

Elektriska komponenter kan visas när dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.



DESIGN

Beskrivning: Glasdörr med monterat klart säkerhetsglas för att se insidan av skåpet. Utrustad med dubbelbit 3 mm låssystem och dörrkarm. Tillåter alla alternativ i låsprogrammet. Kompatibel med kombinerbara och kompakta skåp.

Material: Dörr: 2 mm stålplåt. Glasyta: 4 mm säkerhetsglas.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Leveransförpackning: 1 st.

Erforderliga tillbehör: Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNMK01.

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035
Tjocklek: 2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Fönsterstorlek
DNG1106R5	DNG1106R5	2502721	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm
DNG1206R5	DNG1206R5	2502722	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm
DNG1208R5	DNG1208R5	2502723	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm
DNG1406R5		2502724	1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm
DNG1408R5		2502725	1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Fönsterstorlek
DNG1606R5		2502726	1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm
DNG1608R5		2502727	1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm
DNG1806R5		2502728	1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm
DNG1808R5		2502729	1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm
DNG2006R5		2502730	1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm
DNG2008R5		2502731	1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm
DNG2010R5		2502732	1982mm	992mm	17mm	
DNG2206R5		2502733	2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm
DNG2208R5		2502734	2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.