


Kraftiga bärarmar, CBU



Den kraftiga bärskenan för montering av tunga komponenter, som transformatorer, levereras med T-formade glidbultar och är utrustad med slitsade hål för montering var som helst i skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Kraftig bärskena för tunga apparater t.ex. transformatorer som monteras i skåpets botten. Levereras med T-formade glidbultar, utrustad med hål för montage i skåpets bredd- och djupled.

Material: 2.5 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 par med monteringsmaterial och 4 st T-formade glidbultar.

Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad
Tjocklek: 2.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Belastningsvärde	Skåpmaterial
CBU1000	2502442	49mm	1000mm	31mm	1800N	Stålplåt
CBU1200	2502443	49mm	1200mm	31mm	1500N	Stålplåt
CBU400	2502444	49mm	400mm	31mm	3000N	Stålplåt
CBU500	2502445	49mm	500mm	31mm	3000N	Stålplåt
CBU600	2502446	49mm	600mm	31mm	3000N	Stålplåt
CBU800	2502447	49mm	800mm	31mm	2250N	Stålplåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Max last är per skena.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.