

Kraftiga bärarmar, CBU

Den kraftiga bärskenan för montering av tunga komponenter, som transformatorer, levereras med T-formade glidbultar och är utrustad med slitsade hål för montering var som helst i skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Kraftig bärskena för tunga apparater t.ex. transformatorer som monteras i skåpets botten. Levereras med T-formade glidbultar, utrustad med hål för montage i skåpets bredd- och djupled.

Material: 2.5 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 par med monteringsmaterial och 4 st T-formade glidbultar.

Tjocklek: 2.5mm
Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Belastningsvärde	Skåpmaterial
CBU500	49mm	500mm	31mm	3000N	Stålplåt
CBU400	49mm	400mm	31mm	3000N	Stålplåt
CBU1000	49mm	1000mm	31mm	1800N	Stålplåt
CBU600	49mm	600mm	31mm	3000N	Stålplåt
CBU800	49mm	800mm	31mm	2250N	Stålplåt
CBU1200	49mm	1200mm	31mm	1500N	Stålplåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Max last är per skena.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE