

Gångjärnsupphängd tangentbordsbricka, DPK

Lättmonterad gångjärnsförsedd tangentbordsbricka för tangentbord och mus för en konfiguration med modulddörrar. Musmattan glider ut ur brickan åt vänster eller höger. Den är utrustad med ett ergonomiskt luckstopp så att data lätt kan matas in. Genom att stänga tangentbordsluckan förhindrar du stöld eller manipulering.

DESIGN

Beskrivning: Horisontell gångjärnsförsedd tangentbordsenhet försedd med utdragbar musplatta på såväl höger som vänster sida, utrustad med luckstopp. När enheten är utfälld är skåpet tätt mot inträngande av damm tack vare den täta enheten.

Material: 1.75 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 44.

Flänsöppningar | Storlek: Tangentbordets max.storlek 185x470x50 mm (HxBxD).

Leveransförpackning: 1 st gångjärnsförsedd dörr, lås, tangentbordsstöd och musplatta. Inklusive monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Produktfamilj	Material	Yta	Färg
DPK06R5	250mm	600mm	Fristående	Stål	Pläterat	Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.