

Hol-Sealers håltätning

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals. Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.



BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

DESIGN

Oljebeständig packning medföljer

Available in multiple colors and sizes

Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut

Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Material	Yta	Färg	Färgkod	Tjocklek	Håldiameter
AS056MSS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	14mm max
AS056M	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MFB	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	14mm max

Katalognummer	Material	Yta	Färg	Färgkod	Tjocklek	Håldiameter
AS056MLG	Stålplåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm	14mm max
AS056CB	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	14mm max
ASPBGSS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	22mm max
ASPBG	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS100LG	Stålplåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm	35mm
AS100SS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	35mm
AS100	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	35mm
AS050	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS050LG	Stålplåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm	22mm max
AS050SS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	22mm max
AS350SS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	105mm max
AS250SS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	76mm max
AS125LG	Stålplåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm	43mm max
AS150SS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	51mm max
AS400SS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	117mm max
AS125SS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	43mm max
AS075	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	27mm max

Table 2/2

Katalognummer	Material	Yta	Färg	Färgkod	Tjocklek	Håldiameter
AS150LG	Stålplåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm	51mm max
ASPB	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	32mm max
AS300SS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	92mm max
AS300	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	92mm max
AS150	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	51mm max
AS125	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	43mm max
AS400	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	117mm max
AS200	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	64mm max
ASPBSS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	32mm max
AS200SS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	64mm max
AS250	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	76mm max
AS075SS	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm	27mm max
ASPB LG	Stålplåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm	32mm max
AS350	Stålplåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm	105mm max
AS200LG	Stålplåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm	64mm max
AS075LG	Stålplåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm	27mm max

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE