


Horisontella avdelare för golvstående skåp, CDH



Profilen ger horisontell separation och säkerställer att partiella dörrar och paneler säkras.

DESIGN

Beskrivning: Används när kapslingen kräver horisontell separation för partiella dörrar eller paneler. Monteras på skåpsprofilen för golvskåpsserien. Användning av plaständstycken ger en IP54 skyddsgrad, utan ändstycken IP20.

Erforderliga tillbehör: CDH antal = antal dörrar eller paneler + 1.

Leveransförpackning: 2 st profiler med monteringsmaterial.

Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.

Material: Zink
Yta: Pläterat
Tjocklek: 2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Bredd	Produktfamilj	Skåpmaterial
CDH400	2504751	400mm	Fristående	Stålplåt
CDH600	2504752	600mm	Fristående	Stålplåt
CDH800	2504753	800mm	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.