

Sidopaneler, golvskåp med hygienisk design, SPMHD



Gavelpanelerna är utformade för att upprätthålla inträngningsskyddet som förhindrar att vätska eller partiklar tränger in i skåpet och skyddar elektriska komponenter inuti skåpet. Tätade med blå silikonpackning i ett stycke. Panelerna är fästa på skåpet med svetsade bultar på insidan av plåten, vilket bibehåller de spärrfria, släta yttre ytorna för att förebygga hygienrisker.

DESIGN

En löstagbar blå silikonpackning i ett stycke med gjutna hörn säkerställer ordentlig tätning och är enkel att byta, rengöra, underhålla och installera. Silikonet uppfyller FDA 21 CFR 177.2600

400 granulerat rostfritt stål, polerat till $Ra < 0,8 \mu m$

Uppfyller IP66/69 | TYP 4X, 12, 13 | IK10

Antal i förpackning: 2 paneler med monteringsstillbehör

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Material	Tjocklek	Skåpmaterial
SPMHD1805	1760mm	446mm	Rostfritt stål 304	1.5mm	Rostfritt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.