


Hygienic Design Väggmonterad kapsling, HDW



nVent HOFFMANs produkter med hygienisk design är konstruerade och byggda i material för miljöer med hög sanitär drift där grundlig rengöring ska kunna göras enkelt. Stillestånd i produktionen kan minimeras genom att skåpets konstruktion inte har mellanrum där lösningsmedel skulle kunna samlas och de högpolerade ytorna har självdränering. Dessutom har skåpen en hög skyddsnivå. Allt detta gör att rengöring och underhåll kan ske effektivt, vilket bidrar till ökad produktivitet.

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

DESIGN

Material: Skåpstomme: 1.5 mm. Dörr: 2 mm. AISI 304L granulerat rostfritt stål. Montageplåt: 2 mm galvaniserad stålplåt.

Kapsling: Bockad och sömsvetsad stomme i ett stycke. Överdelen är utrustad med ett sluttande tak i en vinkel på 30° framåt, och avslutas med ett 30 mm överhäng för att undvika att vätska droppar på packningen och dörren.

Dörr: Vikt med 8° lutningsvinkel på alla sidor. Ytmonterad med 120° öppning. Dolda elförzinkade stålångjärn med stift som hålls fast. Kan monteras för öppning på vänster eller höger sida (utan bearbetning).

Invändiga gångjärn: Dörrens gångjärn är särskilt utformat för att döljas inuti skåpet när dörren stängs för att förhindra att smuts ansamlas, vilket gör skåpet lätt att rengöra.

Packning: En löstagbar blå silikonpackning i ett stycke med gjutna hörn säkerställer ordentlig tätning och gör det snabbare och enklare att ta bort den och byta samt enklare vid rengöring och byten. Silikonet uppfyller FDA 21 CFR 177.2600.

Lås: HD-lås av rostfritt stål AISI 316 med blå silikonpackning. Låset överensstämmer med normen DIN EN 1672-2: 2009.

Montageplåt: Fästs på M8-skrivar som är fastsvetsade på skåpets baksida. På skåp med en höjd eller bredd på över 800 mm är montageplåten bockad på alla fyra sidorna för extra stabilitet. Monteringsplattan är markerad vertikalt med 10 mm mellanrum för enkel horisontell placering av utrustningen.

Kabelgenomföring: Inga flänsöppningar som standard.

Kapslingsklass: Motsvarar IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Ytbehandling: 400 Granulerat rostfritt stål (i genomsnitt 0,8 mikroner).

Leverans: Skåp med dörr, montageplåt, metallnyckel och monterings tillbehör.

Tilläggsinformation: För tillbehör på utsidan av skåpet, se avsnittet om HD-tillbehör.

De släta självdränerande sluttande ytorna undviker ansamling eller ansamling av livsmedel, vatten eller kemikalier

Tjocklek (T): 1.5mm


Lutning i grader: 30°

Yta: Borstad
Material: Rostfritt stål 304

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Skåpsstorlek
HDW0675121	672mm	510mm	210mm	550 x 450mm
HDW0553921	552mm	390mm	210mm	430 x 330mm
HDW0828130	825mm	810mm	300mm	650 x 750mm
HDW1428130	1425mm	810mm	300mm	1250 x 750mm
HDW0776121	772mm	610mm	210mm	650 x 550mm
HDW0606130	605mm	610mm	300mm	430 x 550mm
HDW0558121	552mm	810mm	210mm	430 x 750mm
HDW0442215	442mm	220mm	155mm	350 x 160mm
HDW0773921	772mm	390mm	210mm	650 x 330mm
HDW1228130	1225mm	810mm	300mm	1050 x 750mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE