

Industriell minivattenkylare, TCW



Den industriella minivattenkylaren ger precision och tillförlitlighet i en kompakt design. Den höga kylningsprecisionen förbättrar produktionskvaliteten, vilket leder till mer konsekventa och överlägsna resultat. Det stora utbudet av tillval och tillbehör innebär att du kan välja många olika kylenhetskonfigurationer vilket uppfyller olika tillämpningsbehov. Minivattenkylaren har en miljövänlig design med högeffektiva komponenter.

DESIGN

Hermetisk kompressor.

Kylkretsens mässingsrör.

Förångare med svetsad lödd rostfri plåt.

Högeffektiv kondensatorspole.

Axialfläkt.

Vätskekrets i icke-järnmaterial.

Standardvätskekrets med öppen behållare och pump.

Inställningsbart intervall för vätsketemperatur: +8 °C till +25 °C

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Nominell kapacitet i watt vid 50 Hz	Nominell kapacitet i watt vid 60 Hz	Vätskety p	Nominell spänning	Märkfrekvens	Kylmedel
TCW31	3000W	3450W	Vatten	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW19	2200W	2550W	Vatten	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW12	1600W	1900W	Vatten	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW41	3900W	4450W	Vatten	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A

Katalognummer	Nominell kapacitet i watt vid 50 Hz	Nominell kapacitet i watt vid 60 Hz	Vätskety p	Nominell spänning	Märkfrekvens	Kylmedel
TCW08	900W	1100W	Vatten	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! Produkterna kan anpassas, kontakta nVent för att konfigurera.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE