

Innerdörrar, ADI



Skärmar och indikatorer kan monteras på en yta i skåpet så att de täcker andra komponenter och förhindrar obehörig åtkomst.

DESIGN

Beskrivning: För manöverdon, mätare, lampor etc. Kan höger- eller vänsterhängas. Lås DIN 3 mm. 2 st lås på dörrar 700 mm höga dörrar och större. Disponibelt djup mellan inner- och ytterdörr: 35 mm. Disponibel montageyta: H-55 mm, B-108 mm. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.

Material: Dörr i 1.5 mm stålplåt och vertikala sidprofiler i 2 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 2XC.

Leveransförpackning: 1 st innerdörr, 2 st vertikala profiler och monteringsmaterial.

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035
Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrstorlek	Antal spärrar
ADI04030R5	2502163	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1
ADI04040R5	2502164	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1
ADI04050R5	2502165	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1
ADI04060R5	2502166	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1
ADI05030R5	2502167	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1
ADI05040R5	2502168	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1
ADI05050R5	2502169	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1
ADI06040R5	2502170	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1
ADI06050R5	2502171	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1
ADI06060R5	2502172	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrstorlek	Antal spärrar
ADI06080R5	2502173	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1
ADI07050R5	2502174	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2
ADI08040R5	2502175	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2
ADI08060R5	2502176	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2
ADI08080R5	2502177	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2
ADI10060R5	2502178	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2
ADI10080R5	2502179	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2
ADI12060R5	2502180	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2
ADI12080R5	2502181	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.