

Innerdörrar, ADI

Skärmar och indikatorer kan monteras på en yta i skåpet så att de täcker andra komponenter och förhindrar obehörig åtkomst.



DESIGN

Beskrivning: För manöverdon, mätare, lampor etc. Kan höger- eller vänsterhängas. Lås DIN 3 mm. 2 st lås på dörrar 700 mm höga dörrar och större. Disponibelt djup mellan inner- och ytterdörr: 35 mm. Disponibel montageyta: H-55 mm, B-108 mm. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.

Material: Dörr i 1.5 mm stålplåt och vertikala sidprofiler i 2 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 2XC.

Leveransförpackning: 1 st innerdörr, 2 st vertikala profiler och monteringsmaterial.

Tjocklek: 1.5mm
Färg: Ljusgrå
Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrstorlek	Antal spärrar	Produktfamilj
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Väggskåp
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Väggskåp
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Väggskåp
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Väggskåp
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Väggskåp
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Väggskåp
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Väggskåp
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Väggskåp
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Väggskåp
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Väggskåp

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrstorlek	Antal spärrar	Produktfamilj
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Väggskåp
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Väggskåp
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Väggskåp
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Väggskåp
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Väggskåp
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Väggskåp
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Väggskåp
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Väggskåp
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Väggskåp

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE