

Isolerad monteringspanel, AMI



Montageplåten är lätt att bearbeta och förhindrar oönskad kontakt mellan elektriska komponenter och skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Isolerad montageplåt för väggskåp. Med tillbehör AMG är montageplåten steglöst ställbar i djupled.

Material: Bakelit.

Leveransförpackning: 1 st.

Material: Bakelite
Yta: Jämn
Färg: Svart
Tjocklek: 4mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Skåpmaterial
AMI02020	2502242	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Stålplåt
AMI02520	2502243	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Stålplåt
AMI02525	2502244	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Stålplåt
AMI03025	2502245	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Stålplåt
AMI03030	2502246	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Stålplåt
AMI03040		300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Stålplåt
AMI03525	2502247	350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Stålplåt
AMI04030	2502248	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Stålplåt
AMI04040	2502249	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Stålplåt
AMI04050	2502250	400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Stålplåt
AMI04060	2502251	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Stålplåt

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Skåpmaterial
AMI05030	2502252	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Stålblåt
AMI05040	2502253	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Stålblåt
AMI05050	2502254	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Stålblåt
AMI06040	2502255	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Stålblåt
AMI06050	2502256	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Stålblåt
AMI06060	2502257	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Stålblåt
AMI06080	2502258	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Stålblåt
AMI07050	2502259	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Stålblåt
AMI08040	2502260	800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Stålblåt

Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Skåpmaterial
AMI08060	2502261	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Stålblåt
AMI08080	2502262	800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Stålblåt
AMI10060	2502263	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Stålblåt
AMI10080	2502264	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Stålblåt
AMI12060	2502265	1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Stålblåt
AMI12080	2502266	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Stålblåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.