

Nivåfötter, LF

De här justerbara fötterna bidrar till att skåpet vinklas och justeras i höjdled upp till 30 mm om det skulle behövas.

DESIGN

Beskrivning: Justerbara fötter (M12) för justering av skåp på ojämna underlag. Monteras direkt i skåpsramen. Justeringsmöjlighet: 30 mm.

Maximal last: 3000 N per fot.

Leveransförpackning: 4 st.



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Material	Yta
LF430	67mm	48mm	48mm	Fristående	Plast, Plast	Fräs

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.