

Lyftöglebultar, LE

Lyftöglorna ger säker transport och hantering av skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Gänga M12. Monteras direkt på ramhörnen. I enlighet med DIN580.

Maximal last: 3400N per lyftögla med maximalt 45° vinkel. Följ nVent HOFFMANs lyftanvisningar.

Leveransförpackning: 4 st.



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta
LE9304	71mm	50mm	30mm	Stålplåt	Zinkpläterad
LE9304SS	71mm	50mm	30mm	Rostfritt stål 304	Fräs
LE9316SS	71mm	50mm	30mm	Rostfritt stål 316L	Fräs

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.