

Lyftsats för golvskåp, MCUK

Lyftöglorna är monterade direkt på skåpets ram, vilket lindrar den övre skenlådan från påfrestning. Lyftöglorna ger säker transport och hantering av skåpet.

DESIGN

Beskrivning: För lyft av skåp tillsammans med 200 mm hög övre skenlåda (MCU). Monteras direkt på skåpramen och frigör MCU från all belastning. 300 mm höga MCU-enheter måste lyftas separat.

Leveransförpackning: 4 st förlängda lyftöglor, uppfyller DIN 580 lyftinstruktioner.



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj	Material
MCUK04	271mm	50mm	30mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.