


Mild Steel dubbeldörr Compact version, MKD



Skåpen i golvskåpssortimentet MKD i stålplåt med dubbeldörr lämpar sig för trånga utrymmen där en enkeldörr som öppnas skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpet. Samtidigt ökar dörrarnas belastningskapacitet när den fördelas över två dörrar. Skyddsgraden IP 55 skyddar komponenterna inuti skåpet och gör att den lämpar sig för många olika användningsområden .

BRANSCHSTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

DESIGN

Material: Ram: 1.35 mm stålplåt. Bakstycke och takplåt: 1.5 mm stålplåt. Dörrar: 2 mm stålplåt. Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserat stål.

Kapsling: Helsvetsad ramprofil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Integrerad dubbelradig hålbild.

Dörrar: Monterad med fyra gångjärn, inklusive monterageram i dörr med 25 mm hålbild. Standarddörrar kan inte vändas. Beställ separata dörrar för vänsterlåsning.

Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr. Delat bakstycke på 1600 mm breda skåp.

Takplåt: Demonterbar.

Lås: Espagnolette 4-punkts låssystem i huvuddörren och 2-punkts låssystem i sladdörren. Standard dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.

Bottenplåt: Består av tre delar.

Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida.

Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Leverans: Golvskåp med fasta sidor, dörr med monterageram, bakstycke, tak-, botten- samt montageplåt. Jordningsdetaljer ingår. Levereras på lastpall med samma bredd som skåpet. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

Alla paneler är jordade via sina fästen och utrustade med en oberoende jordningsstam

Material:	Stålplåt
Yta:	Galvaniserad; Pulverlackerad
Stomtjocklek:	1.35mm
Dörrtjocklek:	2mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek
MKD12124PER5		1200mm	1200mm	400mm	Nej	
MKD12124R5	2503087	1200mm	1200mm	400mm	Ja	1094 x 1094mm
MKD14103PER5	2504684	1400mm	1000mm	300mm	Nej	
MKD14103R5	2503088	1400mm	1000mm	300mm	Ja	1294 x 894mm
MKD14104PER5	2504685	1400mm	1000mm	400mm	Nej	
MKD14104R5	2503089	1400mm	1000mm	400mm	Ja	1294 x 894mm
MKD14123PER5	2504686	1400mm	1200mm	300mm	Nej	
MKD14123R5	2503090	1400mm	1200mm	300mm	Ja	1294 x 1094mm
MKD14124PER5	2504687	1400mm	1200mm	400mm	Nej	
MKD14124R5	2503091	1400mm	1200mm	400mm	Ja	1294 x 1094mm
MKD16124PER5	2517131	1600mm	1200mm	400mm	Nej	
MKD16124R5	2517130	1600mm	1200mm	400mm	Ja	1494 x 1094mm
MKD16125PER5	2504693	1600mm	1200mm	400mm	Nej	
MKD16125R5	2503092	1600mm	1200mm	500mm	Ja	1494 x 1094mm
MKD18124PER5	2517133	1800mm	1200mm	400mm	Nej	
MKD18124R5	2517132	1800mm	1200mm	400mm	Ja	1694 x 1094mm
MKD18125PER5	2504700	1800mm	1200mm	500mm	Nej	
MKD18125R5	2503093	1800mm	1200mm	500mm	Ja	1694 x 1094mm
MKD18164PER5	2517135	1800mm	1600mm	400mm	Nej	
MKD18164R5	2517134	1800mm	1600mm	400mm	Ja	1694 x 1494mm


Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek
MKD18165PER5		1800mm	1600mm	500mm	Nej	
MKD18165R5	2503094	1800mm	1600mm	500mm	Ja	1694 x 1494mm
MKD20124PER5	2517137	2000mm	1200mm	400mm	Nej	
MKD20124R5	2517136	2000mm	1200mm	400mm	Ja	1894 x 1094mm
MKD20125PER5	2504707	2000mm	1200mm	500mm	Nej	
MKD20125R5	2503095	2000mm	1200mm	500mm	Ja	1894 x 1094mm
MKD20164PER5		2000mm	1600mm	400mm	Nej	
MKD20164R5	2517138	2000mm	1600mm	400mm	Ja	1894 x 1494mm
MKD20165PER5		2000mm	1600mm	500mm	Nej	
MKD20165R5	2503096	2000mm	1600mm	500mm	Ja	1894 x 1494mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För ytterligare kabeldragningsmöjligheter, komplettera med sockel PF och gavelpåtar PCP.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

