


Mild Steel dubbeldörr Compact version, MKD



Skåpen i golvskåpssortimentet MKD i stålplåt med dubbeldörr lämpar sig för trånga utrymmen där en enkeldörr som öppnas skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpet. Samtidigt ökar dörrarnas belastningskapacitet när den fördelas över två dörrar. Skyddsgraden IP 55 skyddar komponenterna inuti skåpet och gör att den lämpar sig för många olika användningsområden .

BRANSCHSTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

DESIGN

Material: Ram: 1.35 mm stålplåt. Bakstycke och takplåt: 1.5 mm stålplåt. Dörrar: 2 mm stålplåt. Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserat stål.

Kapsling: Helsvetsad ramprofil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Integrerad dubbelradig hålbild.

Dörrar: Monterad med fyra gångjärn, inklusive monterageram i dörr med 25 mm hålbild. Standarddörrar kan inte vändas. Beställ separata dörrar för vänsterlåsning.

Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr. Delat bakstycke på 1600 mm breda skåp.

Takplåt: Demonterbar.

Lås: Espagnolette 4-punkts låssystem i huvuddörren och 2-punkts låssystem i sladdörren. Standard dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.

Bottenplåt: Består av tre delar.

Montageplåt: Dubbelt kantböckad. Justerbara i djupled om 25 mm steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida.

Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Leverans: Golvskåp med fasta sidor, dörr med monterageram, bakstycke, tak-, botten- samt montageplåt. Jordningsdetaljer ingår. Levereras på lastpall med samma bredd som skåpet. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

Alla paneler är jordade via sina fästen och utrustade med en oberoende jordningsstam

Stomtjocklek:	1.35mm
Dörrtjocklek:	2mm
Yta:	Galvaniserad; Pulverlackerad
Material:	Stålplåt

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek	Max. monteringsdjup
MKD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Ja	1894 x 1094mm	359mm
MKD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Ja	1494 x 1094mm	459mm
MKD12124R5	1200mm	1200mm	400mm	Ja	1094 x 1094mm	359mm
MKD20164PER5	2000mm	1600mm	400mm	Nej		
MKD14124R5	1400mm	1200mm	400mm	Ja	1294 x 1094mm	359mm
MKD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Ja	1894 x 1094mm	459mm
MKD14103PER5	1400mm	1000mm	300mm	Nej		
MKD18124PER5	1800mm	1200mm	400mm	Nej		
MKD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Ja	1694 x 1094mm	359mm
MKD20125PER5	2000mm	1200mm	500mm	Nej		
MKD14124PER5	1400mm	1200mm	400mm	Nej		
MKD14103R5	1400mm	1000mm	300mm	Ja	1294 x 894mm	259mm
MKD16124R5	1600mm	1200mm	400mm	Ja	1494 x 1094mm	359mm
MKD18125PER5	1800mm	1200mm	500mm	Nej		
MKD14104PER5	1400mm	1000mm	400mm	Nej		
MKD20124PER5	2000mm	1200mm	400mm	Nej		
MKD14123R5	1400mm	1200mm	300mm	Ja	1294 x 1094mm	259mm
MKD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Ja	1694 x 1094mm	459mm
MKD18165R5	1800mm	1600mm	500mm	Ja	1694 x 1494mm	459mm
MKD18164PER5	1800mm	1600mm	400mm	Nej		


Table 2/2

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek	Max. monteringsdjup
MKD14104R5	1400mm	1000mm	400mm	Ja	1294 x 894mm	359mm
MKD18165PER5	1800mm	1600mm	500mm	Nej		
MKD14123PER5	1400mm	1200mm	300mm	Nej		
MKD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Ja	1694 x 1494mm	359mm
MKD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Ja	1894 x 1494mm	359mm
MKD20165PER5	2000mm	1600mm	500mm	Nej		
MKD16124PER5	1600mm	1200mm	400mm	Nej		
MKD16125PER5	1600mm	1200mm	400mm	Nej		
MKD12124PER5	1200mm	1200mm	400mm	Nej		
MKD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Ja	1894 x 1494mm	459mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För ytterligare kabeldragningsmöjligheter, komplettera med sockel PF och gavelplåtar PCP.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE