


Stålplåt industriell datorhölje, MCM



Golvskåpet MCM i stålplåt är förkonfigurerat med inbyggda tillbehör för att underlätta montering av industriella datorer och kringutrustning. Det kan beställas med ett enda artikelnummer, med alla relevanta tillbehör, vilket förenklar upphandling.

BRANSCHSTANDARDS

CE UKCA

GOST

DESIGN

Material: Ram: 1.5 mm stålplåt. Tak- och gavelplåtar: 1.35 mm stålplåt. Dörrar: 1.75 mm stålplåt. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserad stål.

Ram: Helsvetsad rullprofil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Med integrerad yttre hålbild.

Dörr: Monterad med två gångjärn per dörr. Övre dörr med säkerhetsglas. Glasyta anpassad för 14-21" skärm.

Bakre dörr: Monterad med gångjärn, inklusive monterageram i dörr med 25 mm hålbild. Kan skiftas från höger- till vänsterhängning.

Tangentbordspanel: Vertikalt öppnad tangentbordspanel. Utfällbar musplatta på vänster eller höger sida. Tangentbordets max. storlek 470 x 190 x 45 mm (HxBxD).

Bottenplåt: Består av tre eller fyra (D>600 mm) delar.

Ytbehandling: Två färger. Dörrar, gavelplåtar, tak och ram i pulverlackad RAL 7035 med strukturerad yta. Sidoplåtar vid tangentbord, övre dörrlist i RAL 7015 med strukturerad yta. Andra färger som tillval.

Utförande: Särskilt utformade tak- och gavelplåtar för ökad stölsäkerhet. Samtliga paneler endast tillgängliga då dörrarna är öppna. Ditt företagsnamn kan läggas in på den översta listen (tillval).

Kapslingsklass: IP 44 | IK 10. Med öppen tangentbordshylla uppfylls IP 30.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med utrustningshyllor.

Leverans: Ram, bakre dörr med monterageram, gavel-, tak- samt bottenplåtar. Bildskärmsdörr, bildskärmshylla med klämmor för fixering av bildskärm samt tangentbordshylla. Jordningsdetaljer ingår. Skåpet levereras på pall med samma bredd som skåpet. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

Dörrtjocklek:	2mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Stålplåt
Yta:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Vikt
MCM16068	1600mm	600mm	800mm	112.5kg
MCM16066	1600mm	600mm	600mm	111kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE