

Kompakt kapsling med en dörr i stålplåt, MKS



Skåpen i golvskåpssortimentet MKS i stålplåt med enkeldörr har skyddsgraden IP 55 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Skåpet lämpar sig för många olika användningsområden. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet .

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

DESIGN

Material: Ram: 1.35 mm stålplåt. Bakstycke och takplåt: 1.5 mm stålplåt. Dörr: 2 mm stålplåt. Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserat stål.

Kapsling: Helsvetsad ramprofil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Med integrerad dubbelradig hålbild.

Dörr: Monterad med fyra gångjärn, inklusive montageram i dörr med 25 mm hålbild. Kan skiftas från höger- till vänsterhängning.

Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr.

Takplåt: Demonterbar.

Lås: 4-punkts spanjolett-låssystem. Tar inte upp värdefullt skåputrymme. Lås DIN 3 mm. Kan ersättas med andra låsinsatser och lyfthandtag.

Bottenplåt: Består av tre delar.

Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida.

Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Leverans: Ramen levereras med monterad dörr, bakstycke, tak, bottenplåtar, monteringsplåt. Leveransen innefattar också jordbultar, Kapslingen levereras på pall med samma bred som skåpet, allt packningsmateriel är återvinningsbart.

Stomtjocklek:	1.35mm
Dörrtjocklek:	2mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Stålplåt
Yta:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek	Max. monteringsdjup
MKS16104R5	1600mm	1000mm	400mm	Ja	1494 x 894mm	359mm
MKS16063PER5	1600mm	600mm	300mm	Nej		
MKS20084PER5	2000mm	800mm	400mm	Nej		
MKS16105R5	1600mm	1000mm	500mm	Ja	1494 x 894mm	459mm
MKS16063R5	1600mm	600mm	300mm	Ja	1494 x 494mm	259mm
MKS14063PER5	1400mm	600mm	300mm	Nej		
MKS16105PER5	1600mm	1000mm	500mm	Nej		
MKS20085PER5	2000mm	800mm	500mm	Nej		
MKS12084R5	1200mm	800mm	400mm	Ja	1094 x 694mm	359mm
MKS18064PER5	1800mm	600mm	400mm	Nej		
MKS16064PER5	1600mm	600mm	400mm	Nej		
MKS20085R5	2000mm	800mm	500mm	Ja	1894 x 694mm	459mm
MKS16104PER5	1600mm	1000mm	400mm	Nej		
MKS16064R5	1600mm	600mm	400mm	Ja	1494 x 494mm	359mm
MKS12084PER5	1200mm	800mm	400mm	Nej		
MKS20104PER5	2000mm	1000mm	400mm	Nej		
MKS16085R5	1600mm	800mm	500mm	Ja	1494 x 694mm	459mm
MKS16083PER5	1600mm	800mm	300mm	Nej		
MKS18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Ja	1694 x 894mm	359mm
MKS18085R5	1800mm	800mm	500mm	Ja	1694 x 694mm	459mm

Table 2/3

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek	Max. monteringsdjup
MKS14083PER5	1400mm	800mm	300mm	Nej		
MKS18085PER5	1800mm	800mm	500mm	Nej		
MKS14083R5	1400mm	800mm	300mm	Ja	1294 x 694mm	259mm
MKS18104PER5	1800mm	1000mm	400mm	Nej		
MKS14064R5	1400mm	600mm	400mm	Ja	1294 x 494mm	359mm
MKS18084R5	1800mm	800mm	400mm	Ja	1694 x 694mm	359mm
MKS14084PER5	1400mm	800mm	400mm	Nej		
MKS20084R5	2000mm	800mm	400mm	Ja	1894 x 694mm	359mm
MKS18084PER5	1800mm	800mm	400mm	Nej		
MKS20064PER5	2000mm	600mm	400mm	Nej		
MKS14064PER5	1400mm	600mm	400mm	Nej		
MKS18064R5	1800mm	600mm	400mm	Ja	1694 x 494mm	359mm

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek	Max. monteringsdjup
MKS14084R5	1400mm	800mm	400mm	Ja	1294 x 694mm	359mm
MKS20064R5	2000mm	600mm	400mm	Ja	1894 x 494mm	359mm
MKS14063R5	1400mm	600mm	300mm	Ja	1294 x 494mm	259mm
MKS16084PER5	1600mm	800mm	400mm	Nej		
MKS20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Ja	1894 x 894mm	359mm
MKS16083R5	1600mm	800mm	300mm	Ja	1494 x 694mm	259mm
MKS12064PER5	1200mm	600mm	400mm	Nej		
MKS12064R5	1200mm	600mm	400mm	Ja	1094 x 494mm	359mm


Table 3/3

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek	Max. monteringsdjup
MKS16084R5	1600mm	800mm	400mm	Ja	1494 x 694mm	359mm
MKS20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Ja	1894 x 894mm	459mm
MKS20105PER5	2000mm	1000mm	500mm	Nej		
MKS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	Nej		

Ytterligare produktinformation

För ytterligare kabeldragningsmöjligheter, komplettera med sockel PF och gavelplåtar PCP.

Diagrams



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE