

Kompakt kapsling med en dörr i stålplåt, MKS



Skåpen i golvskåpssortimentet MKS i stålplåt med enkeldörr har skyddsgraden IP 55 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Skåpet lämpar sig för många olika användningsområden. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet .

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

DESIGN

Material: Ram: 1.35 mm stålplåt. Bakstycke och takplåt: 1.5 mm stålplåt. Dörr: 2 mm stålplåt. Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserat stål.

Kapsling: Helsvetsad ramprofil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Med integrerad dubbelradig hålbild.

Dörr: Monterad med fyra gångjärn, inklusive montageram i dörr med 25 mm hålbild. Kan skiftas från höger- till vänsterhängning.

Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr.

Takplåt: Demonterbar.

Lås: 4-punkts spanjolett-låssystem. Tar inte upp värdefullt skåputrymme. Lås DIN 3 mm. Kan ersättas med andra låsinsatser och lyfthandtag.

Bottenplåt: Består av tre delar.

Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida.

Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Leverans: Ramen levereras med monterad dörr, bakstycke, tak, bottenplåtar, monteringsplåt. Leveransen innefattar också jordbultar, Kapslingen levereras på pall med samma bred som skåpet, allt packningsmateriel är återvinningsbart.

Material:	Stålplåt
Yta:	Pulverlackerad
Färg:	Ljusgrå
Färgkod:	RAL 7035
Stomtjocklek:	1.35mm
Dörrtjocklek:	2mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek
MKS12064PER5	2504682	1200mm	600mm	400mm	Nej	
MKS12064R5	2503097	1200mm	600mm	400mm	Ja	1094 x 494mm
MKS12084PER5	2504683	1200mm	800mm	400mm	Nej	
MKS12084R5	2503098	1200mm	800mm	400mm	Ja	1094 x 694mm
MKS14063PER5	2504688	1400mm	600mm	300mm	Nej	
MKS14063R5	2503099	1400mm	600mm	300mm	Ja	1294 x 494mm
MKS14064PER5	2504689	1400mm	600mm	400mm	Nej	
MKS14064R5	2503100	1400mm	600mm	400mm	Ja	1294 x 494mm
MKS14083PER5	2504690	1400mm	800mm	300mm	Nej	
MKS14083R5	2503101	1400mm	800mm	300mm	Ja	1294 x 694mm
MKS14084PER5		1400mm	800mm	400mm	Nej	
MKS14084R5	2503102	1400mm	800mm	400mm	Ja	1294 x 694mm
MKS16063PER5	2504694	1600mm	600mm	300mm	Nej	
MKS16063R5	2503103	1600mm	600mm	300mm	Ja	1494 x 494mm
MKS16064PER5	2517146	1600mm	600mm	400mm	Nej	
MKS16064R5	2517145	1600mm	600mm	400mm	Ja	1494 x 494mm
MKS16083PER5	2504696	1600mm	800mm	300mm	Nej	
MKS16083R5	2503104	1600mm	800mm	300mm	Ja	1494 x 694mm
MKS16084PER5	2517148	1600mm	800mm	400mm	Nej	
MKS16084R5	2517147	1600mm	800mm	400mm	Ja	1494 x 694mm

Table 2/3

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek
MKS16085PER5	2504698	1600mm	800mm	500mm	Nej	
MKS16085R5	2503105	1600mm	800mm	500mm	Ja	1494 x 694mm
MKS16104PER5	2517150	1600mm	1000mm	400mm	Nej	
MKS16104R5	2517149	1600mm	1000mm	400mm	Ja	1494 x 894mm
MKS16105PER5	2504692	1600mm	1000mm	500mm	Nej	
MKS16105R5	2503106	1600mm	1000mm	500mm	Ja	1494 x 894mm
MKS18064PER5	2517152	1800mm	600mm	400mm	Nej	
MKS18064R5	2517151	1800mm	600mm	400mm	Ja	1694 x 494mm
MKS18084PER5	2517154	1800mm	800mm	400mm	Nej	
MKS18084R5	2517153	1800mm	800mm	400mm	Ja	1694 x 694mm
MKS18085PER5		1800mm	800mm	500mm	Nej	
MKS18085R5	2503107	1800mm	800mm	500mm	Ja	1694 x 694mm

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek
MKS18104PER5	2517156	1800mm	1000mm	400mm	Nej	
MKS18104R5	2517155	1800mm	1000mm	400mm	Ja	1694 x 894mm
MKS20064PER5	2517158	2000mm	600mm	400mm	Nej	
MKS20064R5	2517157	2000mm	600mm	400mm	Ja	1894 x 494mm
MKS20084PER5	2517160	2000mm	800mm	400mm	Nej	
MKS20084R5	2517159	2000mm	800mm	400mm	Ja	1894 x 694mm
MKS20085PER5		2000mm	800mm	500mm	Nej	
MKS20085R5	2503108	2000mm	800mm	500mm	Ja	1894 x 694mm


Table 3/3

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Skåpsstorlek
MKS20104PER5	2517162	2000mm	1000mm	400mm	Nej	
MKS20104R5	2517161	2000mm	1000mm	400mm	Ja	1894 x 894mm
MKS20105PER5		2000mm	1000mm	500mm	Nej	
MKS20105R5	2503109	2000mm	1000mm	500mm	Ja	1894 x 894mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För ytterligare kabeldragningsmöjligheter, komplettera med sockel PF och gavelplåtar PCP.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.