

Modulär enkeldörr, MCSS



Skåpen i det kombinerbara golvskåpssortimentet MCSS i rostfritt stål med enkeldörr har skyddsgraden IP 55 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Skåpet lämpar sig för nästan alla miljöer, beroende på grad .

BRANSCHSTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

DESIGN

Material: Rostfri plåt i 304L kval. Ram: 1.5 mm. Dörrar: 2 mm. Bakstycke, tak- och gavelplåt: 1.5 mm. Bottenplåt: 1.5 mm. Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål.

Ram: Helsvetsad rullprofilerad öppen profil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660.

Dörr: Monterad med fyra gångjärn, inklusive montageram i dörr med 25 mm hålbild. Kan skiftas från höger- till vänsterhängning.

Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr.

Gavelplåt: Tillhandahålls som tillbehör.

Takplåt: Demonterbar.

Lås: Espagnolette 4-punkts låssystem i huvuddörren och 2-punkts låssystem i sladdörren. Standard dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.

Bottenplåt: Bottenplåt i ett stycke med strängsprutad polyuretanpackning för att ge bästa tätning.

Montageplåt: Dubbelt kantbuckad. Justerbara i djupled om 25 mm steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida.

Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Monteringskrav: Standardleverans klar för kombinerad installation. För fristående installation lägg till sidopaneler

Leverans: Ram, dörr med montageram, bakstycke, tak-, botten- samt montageplåt. Jordningsdetaljer ingår. Levereras på lastpall med samma bredd som skåpet, medger sammanbyggnad på pall. Förpackningsmaterielet är återvinningsbart.

Stomtjocklek: 1.5mm
Dörrtjocklek: 2mm
Yta: Borstad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Material
MCSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Rostfritt stål, 316
MCSS20066-316	2000mm	600mm	600mm	Rostfritt stål 316
MCSS18064	1800mm	600mm	400mm	Rostfritt stål, 304
MCSS18085	1800mm	800mm	500mm	Rostfritt stål
MCSS18065-316	1800mm	600mm	500mm	Rostfritt stål 316
MCSS20066	2000mm	600mm	600mm	Rostfritt stål
MCSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Rostfritt stål, 304
MCSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Rostfritt stål, 316
MCSS20106-316	2000mm	1000mm	600mm	Rostfritt stål 316
MCSS20086	2000mm	800mm	600mm	Rostfritt stål
MCSS18085-316	1800mm	800mm	500mm	Rostfritt stål 316
MCSS20086-316	2000mm	800mm	600mm	Rostfritt stål 316
MCSS18105	1800mm	1000mm	500mm	Rostfritt stål 304
MCSS18084	1800mm	800mm	400mm	Rostfritt stål, 304
MCSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Rostfritt stål, 316
MCSS20106	2000mm	1000mm	600mm	Rostfritt stål 304
MCSS18065	1800mm	600mm	500mm	Rostfritt stål
MCSS18105-316	1800mm	1000mm	500mm	Rostfritt stål 316



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE