

Modulärt enkeldörr stålplåt, MCS-HP



Serien med kombinerbara golvskåp i stålplåt med enkeldörr, MCS-HK, har skyddsgrad IP 66, vilket ger en högre skyddsnivå för utrustning och komponenter, förlänger livslängden och minskar underhållskostnaderna för skåp i tuffa miljöer. Dessa nya skåp är klassade som IP66 även om de är sammankopplade med vanliga fästen.

BRANSCHSTANDARDS

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

DESIGN

Material: Ram: 1.5 mm lackerad stålplåt. Dörr: 2 mm lackerad stålplåt. Ryggplåt, takplåt och gavelplåt: 1.5 mm lackerad stålplåt. Montageplåt: 3 mm galvaniserad stålplåt. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserad stålplåt.

Ram: Sömsvetsade rullprofilerade öppna profiler med 25 mm hålbild i enlighet med DIN 43660. Med integrerad yttre hålbild.

Dörr: Monteras med fyra gångjärn och kan öppnas åt vänster eller höger. Dörram med 25 mm hålmönster ingår.

Bakstycke: Fäst med M6-torxskravar. Möjlighet att montera bakre dörr som standard.

Gavelplåt: Levereras som tillbehör.

Takplåt: Borttagbar.

Lås: Spanjolettsystem med 4-punktslåsning. Påverkar inte byggdjupet i skåpet. Vanligt dubbelbitslås med 3 mm kolv. Standardkolv, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.

Bottenplåt: Bottenplåt i ett stycke med packning av strängsprutad polyuretan ger maximal tätning.

Montageplåt: Dubbelsidig och glider in i position, justerbar i djup om 25 mm tillsammans med MPD02. Montageplåten levereras utanpå skåpet.

Jordning: Alla plåtar är jordade via sitt montage och är utrustade med en separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: Överensstämmer med IP 66 | TYP 4, 12 | IK 10.

Monteringskrav: Standardleverans klar för kombinerad installation. För fristående installation lägg till sidopaneler

Leverans: Ram med dörr, ryggplåt, takplåt, bottenplåt, montageplåt och dörram. I leveransen ingår även jordningsbultar. Levereras på en pall med samma bredd som skåpet, vilket gör att det kan sammankopplas utan att behöva tas bort. Allt

Material:	Stålpått
Yta:	Pulverlackerad
Färg:	Ljusgrå
Färgkod:	RAL 7035
Stomtjocklek:	1.5mm
Dörrtjocklek:	2mm


SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Max. monteringsdjup
MCS20086HP	2000mm	800mm	600mm	559mm
MCS22088HP	2200mm	800mm	800mm	759mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

*Andra mått finns tillgängliga på begäran. En speciell sidopanel krävs om djupet är större än 700 mm.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.