

Modulär enkeldörr, svängram, glasdörr, MCS-DGSFM

Pre-assembled enclosure configuration for mounting 19" control equipment and focused on electric power industry. Accordance with most common sizes and requirements from the electrical substations.



DESIGN

Material: Ram: 1,5 mm lackerad stålplåt. Glasdörr: 2 mm lackerad stålplåt. Bakpanel, takpanel och sidopaneler: 1,5 mm lackerad stålplåt. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserad stålplåt.

Ram: Sömsvetsade omvända öppna profiler med 25 mm hålmönster enligt DIN 43660. Inklusive integrerad extern hålbild.

Glasdörr: Monteras med fyra gångjärn och kan öppnas åt vänster eller höger. Dörram med 25 mm hålmönster ingår.
Visningsområde: Genomskinligt 4 mm säkerhetsglas.

Baksida: Skåp med bakpanel monterat med M6-torxsruvar.

Sidopaneler: Levereras som ett tillbehör.

Takpanel: Borttagbar.

Lås: Spanjolettsystem med 4-punktslåsning. Påverkar inte insidan av skåpet. Vanligt dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.

Bottenplåtar: Består av tre eller fyra delar för skåp med en monteringsplatta och fyra eller sex delar för skåp med två monteringsplattor monterade intill varandra.

Svängram: Fullhöjdssvängram för komponenter på 19 tum, som gör att du kan öppna med vänster och höger hand med grepp över hela höjden. Justerbart övre gångjärn för fyrkantig montering av svängramen. 180-gradersgångjärn för fullständig tillgång till hela skåpet. Maximal belastning: 1 800 N.

Jordning: Alla paneler är jordade via sitt montage och är utrustade med en separat jordningsbult.

Godkännanden: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.

Monteringskrav: Standardleverans klar för kombinerad installation. Använd sidopaneler för fristående installation.

Leverans: Ram med monterad glasdörr, dörram, bakpanel, takpanel, bottenplåtar och svängram. I leveransen ingår även jordningsbultar. Levereras på en pall med samma bredd som skåpet, vilket gör att den passar in utan att behöva plockas bort. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.

Färg: Ljusgrå
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Rackhöjd
MCS20086DGSFM	2000mm	800mm	600mm	41U
MCS20088DGSFM	2000mm	800mm	800mm	41U

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE