

Bildskärmshylla, SHM

Hyllan kan justeras i höjdled och bidrar till att bildskärmar kan fästas på ett säkert sätt med hjälp av en klämsats. Den har ventilationsöppningar för korrekt luftcirkulation i skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Monteras direkt i skåpsramen. Försedd med hållare för monitorn.

Material: 2mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 st hylla med monteringsmaterial.

Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided

The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame

The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted

The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots

It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed

Mounting Plate Width (mm): 509

Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755

Tjocklek: 2mm
Material: Stål
Yta: Zinkpläterad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Monteringsplattans bredd	Bredd	Djup	Max. monteringsdjup	Skåpmaterial
SHM0608	509mm	600mm	800mm	755mm	Stålplåt
SHM0606	509mm	600mm	600mm	555mm	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE