

Monteringsplatta, GCPZ



Montageplåten i stål påskyndar monteringen av manöverpulpeten eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.

DESIGN

Beskrivning: Standard montageplåt för MPG(S) pulpeter. Med tillbehör MPGDA är montageplåten steglöst ställbar i djupled.

Material: 2.5mm galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 st montageplåt med monteringsmaterial

Material: Galvaniserat stål

Yta: Pläterat

Tjocklek: 2.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Passar skåpbredd	Skåpsstorlek	Skåpmaterial
GCPZ06	790mm	600mm	24mm	600mm	790 x 499mm	Stålplåt, Rostfritt stål
GCPZ08	790mm	800mm	24mm	800mm	790 x 699mm	Stålplåt, Rostfritt stål
GCPZ10	790mm	1000mm	24mm	1000mm	790 x 899mm	Stålplåt, Rostfritt stål
GCPZ12	790mm	1200mm	24mm	1200mm	790 x 1099mm	Stålplåt, Rostfritt stål
GCPZ16	790mm	1600mm	24mm	1600mm	790 x 1499mm	Stålplåt, Rostfritt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.