

Monteringsplatta, MP

Montageplåten i stål påskyndar monteringen av skåpet eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.



DESIGN

Beskrivning: Standard montageplåt. Kan också monteras i skåpgaveln genom att använda monteringssats (MPS). Kan skjutas in från sida med glidskena MTS. För tung belastning i miljöer med vibrationer

Material: 3 mm galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 st.

Maximal last: 6000 N.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med montagesats (MPA06) för att montera MP i skåpet.

Tjocklek: 3mm
Yta: Galvaniserad
Material: Stålplåt

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Monteringsplattans höjd	Monteringsplattans höjd	Monteringsplattans bredd
MP2206	2200mm	600mm	25mm	82.44mm	2094mm	494mm
MP1806	1800mm	600mm	25mm	66.7mm	1694mm	494mm
MP2010	2000mm	1000mm	25mm	74.56mm	1894mm	894mm
MP1212	1200mm	1200mm	25mm	43.07mm	1094mm	1094mm
MP1412	1400mm	1200mm	25mm	50.94mm	1294mm	1094mm
MP1408	1400mm	800mm	25mm	50.94mm	1294mm	694mm
MP2208	2200mm	800mm	25mm	82.44mm	2094mm	694mm
MP1612	1600mm	1200mm	25mm	58.82mm	1494mm	1094mm
MP2004	2000mm	400mm	25mm	74.56mm	1894mm	294mm
MP2008	2000mm	800mm	25mm	74.56mm	1894mm	694mm
MP1812	1800mm	1200mm	25mm	66.7mm	1694mm	1094mm
MP1208	1200mm	800mm	25mm	43.07mm	1094mm	694mm

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Monteringsplattans höjd	Monteringsplattans höjd	Monteringsplattans bredd
MP1810	1800mm	1000mm	25mm	66.7mm	1694mm	894mm
MP1608	1600mm	800mm	25mm	58.82mm	1494mm	694mm
MP1410	1400mm	1000mm	25mm	50.94mm	1294mm	894mm
MP1816	1800mm	1600mm	25mm	66.7mm	1694mm	1494mm
MP1808	1800mm	800mm	25mm	66.7mm	1694mm	694mm
MP2006	2000mm	600mm	25mm	74.56mm	1894mm	494mm
MP1406	1400mm	600mm	25mm	50.94mm	1294mm	494mm
MP2210	2200mm	1000mm	25mm	82.44mm	2094mm	894mm

Table 2/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Monteringsplattans höjd	Monteringsplattans höjd	Monteringsplattans bredd
MP1610	1600mm	1000mm	25mm	58.82mm	1494mm	894mm
MP2012	2000mm	1200mm	25mm	74.56mm	1894mm	1094mm
MP1805	1800mm	500mm	25mm	66.7mm	1694mm	394mm
MP1606	1600mm	600mm	25mm	58.81mm	1494mm	494mm
MP1804	1800mm	400mm	25mm	66.7mm	1694mm	294mm
MP2005	2000mm	500mm	25mm	74.56mm	1894mm	394mm
MP2212	2200mm	1200mm	25mm	82.44mm	2094mm	1094mm
MP2016	2000mm	1600mm	25mm	74.56mm	1894mm	1494mm
MP1206	1200mm	600mm	25mm	43.07mm	1094mm	494mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! för 1 600 mm bredd levereras montageplåten som två 800 mm breda montageplåtar och en utfyllnadsplåt.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE