

Monteringsplattor för strömfördelning, BMP

Montageplåten i stål påskyndar monteringen av kopplingslådan eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.



DESIGN

Beskrivning: Montageplåt för STB-kapslingar.

Material: 2mm galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 st

Tjocklek: 2mm
Yta: Galvaniserad
Material: Stålplåt

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Skåpmaterial
BMP3030	300mm	300mm	2mm	275 x 270mm	Stålplåt
BMP4040	400mm	400mm	2mm	375 x 370mm	Stålplåt
BMP2030	200mm	300mm	2mm	175 x 270mm	Stålplåt
BMP2040	200mm	400mm	2mm	175 x 370mm	Stålplåt
BMP3060	300mm	600mm	2mm	280 x 570mm	Stålplåt
BMP4060	400mm	600mm	2mm	380 x 570mm	Stålplåt
BMP2050	200mm	500mm	2mm	175 x 470mm	Stålplåt
BMP2020	200mm	200mm	2mm	175 x 170mm	Stålplåt
BMP3050	300mm	500mm	2mm	275 x 470mm	Stålplåt
BMP2060	200mm	600mm	2mm	180 x 570mm	Stålplåt
BMP1530	150mm	300mm	2mm	125 x 270mm	Stålplåt
BMP4080	400mm	800mm	2mm	380 x 770mm	Stålplåt
BMP3040	300mm	400mm	2mm	275 x 370mm	Stålplåt

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Skåpmaterial
BMP1515	150mm	150mm	2mm	125 x 120mm	Stålplåt
BMP2080	200mm	800mm	2mm	180 x 770mm	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE