


Väggmonterade skåp, AMP



Monteringsplattan av stål bidrar till att påskynda monteringen av kapslingen, eftersom den enkelt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.

DESIGN

Beskrivning: Monteringsplatta i stål för väggmonterade skåp. Alla storlekar från 800 mm och uppåt förstärks av vikta kanter. Med AMG-tillbehöret kan monteringsplattans position justeras till valfritt djup. Det här tillbehöret är inte lämpligt för AFS-kapslingarna. Se ersättnings- och reservdelskatalogen.

Material: Galvaniserat stål.

Förpackningskvantitet: 1 styck.

Material: Stålblåt
Yta: Galvaniserad
Tjocklek: 2mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Skåpmaterial
AMP10100	2502295	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Stålblåt
AMP10120	2502296	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Stålblåt
AMP12120	2502300	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Stålblåt
AMP02020	2502267	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Stålblåt
AMP02520	2502268	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Stålblåt
AMP02525	2502269	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Stålblåt
AMP03025	2502270	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Stålblåt
AMP03030	2502271	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Stålblåt
AMP03040		300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Stålblåt
AMP03060	2502272	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Stålblåt
AMP03080	2502273	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Stålblåt
AMP03100	2502274	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Stålblåt

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Skåpmaterial
AMP03120	2502275	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Stålblåt
AMP03525	2502276	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Stålblåt
AMP04030	2502277	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Stålblåt
AMP04040	2502278	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Stålblåt
AMP04050	2502279	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Stålblåt
AMP04060	2502280	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Stålblåt
AMP05030	2502281	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Stålblåt
AMP05040	2502282	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Stålblåt

Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Skåpmaterial
AMP05050	2502283	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Stålblåt
AMP06040	2502284	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Stålblåt
AMP06050	2502285	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Stålblåt
AMP06060	2502286	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Stålblåt
AMP06080	2502287	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Stålblåt
AMP07050	2502288	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Stålblåt
AMP08040	2502289	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Stålblåt
AMP08060	2502290	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Stålblåt
AMP08080	2502291	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Stålblåt
AMP08120	2502292	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Stålblåt
AMP10060	2502293	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Stålblåt
AMP10080	2502294	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Stålblåt
AMP12060	2502297	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Stålblåt
AMP12080	2502298	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Stålblåt
AMP12100	2502299	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Stålblåt
AMP14100	2502301	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Stålblåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ej lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.