


Väggmonterade skåp, AMP



Monteringsplattan av stål bidrar till att påskynda monteringen av kapslingen, eftersom den enkelt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.

DESIGN

Beskrivning: Monteringsplatta i stål för väggmonterade skåp. Alla storlekar från 800 mm och uppåt förstärks av vikta kanter. Med AMG-tillbehöret kan monteringsplattans position justeras till valfritt djup. Det här tillbehöret är inte lämpligt för AFS-kapslingarna. Se ersättnings- och reservdelskatalogen.

Material: Galvaniserat stål.

Förpackningskvantitet: 1 styck.

Tjocklek: 2mm
Yta: Galvaniserad
Material: Stålblåt

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Skåpmaterial
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Stålblåt
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Stålblåt
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Stålblåt
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Stålblåt
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Stålblåt
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Stålblåt
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Stålblåt
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Stålblåt
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Stålblåt
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Stålblåt
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Stålblåt
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Stålblåt

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Skåpmaterial
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Stålblåt
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Stålblåt
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Stålblåt
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Stålblåt
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Stålblåt
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Stålblåt
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Stålblåt
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Stålblåt

Table 2/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Skåpmaterial
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Stålblåt
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Stålblåt
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Stålblåt
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Stålblåt
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Stålblåt
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Stålblåt
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Stålblåt
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Stålblåt
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Stålblåt
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Stålblåt
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Stålblåt
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Stålblåt
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Stålblåt
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Stålblåt
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Stålblåt
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Stålblåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ej lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE