

Monteringsprofiler 19 tum , CIP

När profilerna används kan 19-tums utrustning lätt monteras i golvskåp på fabriken eller i fältet.



DESIGN

Beskrivning: 19" profil (fullhöjd) med monteringsmöjlighet från två sidor.

Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 par.

Erforderliga tillbehör: Används i samband med CIB- eller CID-profiler. För delvis höjdmontering krävs CIWR.

Tjocklek: 2mm
Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Rackenheter	Skåpmaterial
CIP38	1800mm	45mm	29mm	38U	Stålplåt
CIP24	1200mm	45mm	29mm	24U	Stålplåt
CIP29	1400mm	45mm	29mm	29U	Stålplåt
CIP47	2200mm	45mm	29mm	47U	Stålplåt
CIP42	2000mm	45mm	29mm	42U	Stålplåt
CIP22	1100mm	45mm	29mm	22U	Stålplåt
CIP33	1600mm	45mm	29mm	33U	Stålplåt
CIP20	1000mm	45mm	29mm	20U	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE