


Monteringsprofiler 19-tums delhöjd, CIPP



De delade profilerna som kan justeras i höjd- och djupled erbjuder installation av 19-tums utrustning medan kunderna behåller åtkomst till komponenterna som monteras på montageplåten i skåpet.

DESIGN

Beskrivning: 19" profil (del av höjd) med monteringsmöjlighet från två sidor.

Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 2 st med monteringsmateriel.

Erforderliga tillbehör: Justerbar i djupled i kombination med "klick-in" profil (CLPK). För 800 mm breda skåp erfordras montagevinklar (CIC).

Tjocklek: 2mm
Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Rackenheter	Skåpmaterial
CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Stålplåt
CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Stålplåt
CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Stålplåt
CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Stålplåt
CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Stålplåt
CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Stålplåt
CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE