

Olja och gas Rostfritt stål kombinerbar enkeldörr, MCSS-OG



Skåpen i det kombinerbara golvschåpssortimentet MCSS-OG med enkeldörr i rostfritt stål 316L har skyddsgraden IP66 och är en lagerförd lösning med paneltjocklek på 2 eller 2,5 mm samt olika storlekar och konfigurationer. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats eftersom vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Skåpet lämpar sig för nästan alla miljöer, beroende på grad.

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

DESIGN

Material: AISI 316L granulerat rostfritt stål. Ram: 1,5 mm. Dörr: 2 eller 2,5 mm. Bak-, tak- och bottenplåt: 2 eller 2,5 mm. Montageplåt: 3 mm galvaniserad stålplåt.

Ram: Sömsvetsade rullprofilerade öppna profiler med 25 mm hålbild i enlighet med DIN 43660.

Dörr: Monteras med fyra gångjärn och kan öppnas åt vänster eller höger. Dörram med 25 mm hålmönster ingår.

Baksida: Bakpanel monterad med M6-torxskruv. Bakdörr istället för bakpanel. RD-versionen levereras med bakdörr istället för bakpanel.

Sidopaneler: Medföljer som tillbehör.

Takpanel: Borttagbar.

Lås: Spanjolettlåssystem med spärranordning tillverkad i AISI 316L och ytterligare lås upptill och nedtill för skåp med bredd = 1 000 mm. Svänghandtag SS 316L med halvcylindernyckel EK 333.

Bottenplåtar: Bottenplåt i ett stycke med formsprutad polyuretanpackning för att säkerställa maximal tätning eller två delar för versionen med bakdörr.

Montageplåt: Dubbelvikt, skjuts på plats. Justerbar i djupled i steg om 25 mm med tillbehöret MPD02. Montageplåten levereras fäst på utsidan av skåpets förpackning. För skåp med bakdörrar, två montageplåtar monterade på varandra med MPBB06.

Jordning: Alla paneler är jordade via sitt montage och är utrustade med en separat jordningsbult.

Yta: 240s granulerat rostfritt stål (i genomsnitt 0,5 mikroner).

Skydd: Uppfyller IP66 | TYP 4X, 12 | IK 10. Vid användning med SPMSXXXXOG.

Godkännanden: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus-listad.

Monteringskrav: Standardleverans klar för kombinerad installation. Använd sidopaneler för fristående installation.

Leverans: Ram med dörr, bakplåt, takplåt, bottenplåt, montageplåt och dörram. I leveransen ingår även jordningsbultar. Levereras på en pall med samma bredd som skåpet, vilket gör att den passar in utan att behöva plockas bort. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.

Yta: Borstad
Material: Rostfritt stål 316



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Bakpanel ingår	Bakdörr ingår	Monteringsplatta medföljer
MCSS20108PERD20	2000mm	1000mm	800mm	Nej	Ja	Nej
MCSS20086PERD20	2000mm	800mm	600mm	Nej	Ja	Nej
MCSS20108RD20	2000mm	1000mm	800mm	Nej	Ja	Ja
MCSS20086PEOG20	2000mm	800mm	600mm	Ja	Nej	Nej
MCSS200810RD20	2000mm	800mm	1000mm	Nej	Ja	Ja
MCSS20088RD20	2000mm	800mm	800mm	Nej	Ja	Ja
MCSS200810PRD20	2000mm	800mm	600mm	Nej	Ja	Ja
MCSS20088PERD20	2000mm	800mm	800mm	Nej	Ja	Nej
MCSS20086RD20	2000mm	800mm	600mm	Nej	Ja	Ja
MCSS20086OG20	2000mm	800mm	600mm	Ja	Nej	Ja
MCSS20084OG20	2000mm	800mm	400mm	Ja	Nej	Ja
MCSS20084PEOG20	2000mm	800mm	400mm	Ja	Nej	Nej
MCSS20086PERD25	2000mm	800mm	600mm	Nej	Ja	Nej
MCSS20088RD25	2000mm	800mm	800mm	Nej	Ja	Ja
MCSS20086OG25	2000mm	800mm	600mm	Ja	Nej	Ja
MCSS20108RD25	2000mm	1000mm	800mm	Nej	Ja	Ja
MCSS200810RD25	2000mm	800mm	1000mm	Nej	Ja	Ja
MCSS20108PERD25	2000mm	1000mm	800mm	Nej	Ja	Nej
MCSS20086PEOG25	2000mm	800mm	600mm	Ja	Nej	Nej
MCSS20084OG25	2000mm	800mm	400mm	Ja	Nej	Ja

Table 2/2

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Bakpanel ingår	Bakdörr ingår	Monteringsplatta medföljer
MCSS201010RD25	2000mm	1000mm	1000mm	Nej	Ja	Ja
MCSS20084PEOG25	2000mm	800mm	400mm	Ja	Nej	Nej
MCSS20086RD25	2000mm	800mm	600mm	Nej	Ja	Ja
MCSS200810PRD25	2000mm	800mm	1000mm	Nej	Ja	Ja
MCSS20088PERD25	2000mm	800mm	800mm	Nej	Ja	Nej



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE