

Olja och gas Rostfritt stål Endörrskåp, ASR-OG



Skåpen i väggskåpssortimentet ASR-OG i rostfritt stål med enkeldörr har skyddsgraden IP 66 och är en lagerförd lösning som finns i fyra olika storlekar som täcker de flesta vanliga tillämpningar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats, då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Den här serien lämpar sig väl för installation av industriell utrustning i miljöer som utsätts för frätande processkemikalier, inklusive klorid, marina miljöer som utsätts för saltvattenstänk och kustområden.

BRANSCHSTANDARDS

CE, UK CA

DESIGN

Material: AISI 316L granulerat rostfritt stål Skåpstomme: 2 mm Dörr: 2 mm Täckfläns: 2 mm Montageplåt: 2 mm galvaniserat stål.

Kapsling: Bockad och helsvetsad med väggfästen svetsade på baksidan.

Dörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130° öppning. Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Kan monteras för öppning åt vänster eller höger. Tätning garanteras av en polyuretanpackning som sprutas in. För AISI 316L garanteras tätning av en silikonpackning som sprutats in. Svetsade M6-bultar på insidan för montering av MMDP-dörrprofiler (tillval).

Lås: Med T-Hangle-lås och nyckel 333 i rostfritt stål 316L. Spanjolettsystem med trepunktslåsning i rostfritt stål 316.

Montageplåt: Montageplåten är märkt vertikalt med 10 mm intervaller så att utrustning enkelt kan placeras rätt. På topp och botten finns hål som ger enkel kabelfixering. Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. I skåpstorlek över 800 mm är montageplåten förstyrkad med bockade kanter. Med tillbehör AMG är montageplåten steglöst ställbar i djupled.

Kabelgenomföring: Täckfläns i botten gör det enklare att fästa kablar vid montageplåten.

Kapslingsklass: Motsvarar IP66 I TYP 4x, 12 I IK 10.

Ytbehandling: 240, granulerat rostfritt stål, (i genomsnitt 0.5 mikroner).

Godkännanden: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.


Leverans: Skåp med dörr, montageplåt, täckfläns och monteringsstillbehör.

Stomtjocklek: 2mm
Dörrtjocklek: 2mm
Yta: Borstad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer	Max. monteringsdjup	Material
ASR0808030PEOG	800mm	800mm	300mm	Nej	282mm	Rostfritt stål
ASR1208040OG	1200mm	800mm	400mm	Ja	382mm	Rostfritt stål 316
ASR1208040PEOG	1200mm	800mm	400mm	Nej	382mm	Rostfritt stål
ASR1208030PEOG	1200mm	800mm	300mm	Nej	282mm	Rostfritt stål
ASR1208030OG	1200mm	800mm	300mm	Ja	282mm	Rostfritt stål 316
ASR1008040PEOG	1000mm	800mm	400mm	Nej	382mm	Rostfritt stål
ASR0808030OG	800mm	800mm	300mm	Ja	282mm	Rostfritt stål 316
ASR1008040OG	1000mm	800mm	400mm	Ja	382mm	Rostfritt stål 316

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE